



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232245 12
GTIN	4045197658067
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 31,8 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto ilgis L_s: 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Naudingasis ilgis L ₁	31,8 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Koto ilgis L _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7	232990 TX7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6