



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8×D, Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232265 12
GTIN	4045197592613
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 111,1 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

### Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	111,1 mm
Ø zona $D_c$	12 - 12,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7	232990 TX7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6

---