

HOLEX**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232250 36
GTIN	4045197589071
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
Vidinis aušinimas: taip
Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
Ø zona D_c: 36 - 47 mm
Naudingasis ilgis L₁: 209,6 mm
Koto Ø D_s: 40 mm
Koto ilgis L_s: 70 mm
Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	209,6 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Ø zona D _c	36 - 47 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Koto ilgis L _s	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600