



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 3×D, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232258 18
GTIN	4045197658449
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L₁: 69,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Ø zona D _c	18 - 24 mm
Naudingasis ilgis L ₁	69,8 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8

232990 TX8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9

674248 TX9

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2