



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumulatoriaus, įkroviklio, Tipas: GSB1890C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spauštukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumulatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Bešepetėlinis variklis.

Kick-Back-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštesiose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu. Kompaktiškas dizainas, itin trumpa galva (tik 175 mm), kad būtų galima puikiai valdyti. Su variklio stabdžiu.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, įkroviklio ir su L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 630 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	36 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	11,8 m/s ²
Aukštis	210 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-90 C
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	1,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,2 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	64 Nm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Plotis	77 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Ilgis	175 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

