

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	AH08K SCLCR/L06
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500