

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	8 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	10 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	13 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 0808D07
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500