

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	7,5 mm
Koto dydis	8 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	60 mm
Laikiklio ISO kodas	SDNCN 0808D07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	4 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	62,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500