

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 0808D07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	60 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Galvutės ilgis L ₁	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto dydis	8 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500