

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/04mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Laikiklio ISO kodas	A08F SDXCR/L04
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Plokštelės dydis	4 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500