

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	E08K SDQCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,6 mm
Iškyšos ilgis L_1	26 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500