

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
8/04mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SDXCR/L04
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	9,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Bendras ilgis L	80 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500