

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7,6 mm
Iškyšos ilgis L ₁	26 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Laikiklio ISO kodas	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500