

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Laikiklio ISO kodas	A16X SDUCR/L07
Koto Ø D_s	16 mm
Serija	Master Mute
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	151 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis