

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260326 25/11 |
| GTIN | 4067263622918 |
| Produktų klasė | 29E |

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 125 mm |
| Koto Ø D_s | 25 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 50 |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A25X SDUCR/L11 |
| Bendras ilgis L | 222 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 32 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 17 mm |
| Serija | Master Mute |
| neužspaudžiamas diapazonas S | 155 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Paskirtis | dešininis |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | lūšiginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis | lūškinimo laikiklis |