

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Bendras ilgis L	120 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Serija	Master Mute
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Laikiklio ISO kodas	A12X SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	72 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis