

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Laikiklio ISO kodas	A16X SCLCR/L06
Serija	Master Mute
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis