

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Bendras ilgis L	343 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A40X SDUCR/L11
Serija	Master Mute
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Koto Ø D _s	40 mm
Iškyšos ilgis L ₁	200 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
neužspaudžiamas diapazonas S	240 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis