

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L ₃	8,5 mm
Serija	Master Mute
Koto Ø D _s	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Laikiklio ISO kodas	A12X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	72 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis