

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/09mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260044 40/09  |
| GTIN             | 4067263622994 |
| Produktų klasė   | 29E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

|  |                |
|--|----------------|
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>             | 200 mm         |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys      | 269028 50      |
| Laikiklio ISO kodas                      | A40X SCLCR/L09 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 40 mm          |
| Serija                                   | Master Mute    |
| Reguliuojamas kampas κ                   | 95 laipsniai   |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 27 mm          |
| Bendras ilgis L                          | 343 mm         |
| Plokštelės dydis                         | 9 mm           |
| Tinkamos keičiamos plokštelės            | CC.. 09T3..    |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 50 mm          |
| neužspaudžiamas diapazonas S             | 240 mm         |
| Norma                                    | DIN 8024       |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Paskirtis         | dešininis                 |
| Virpesiai         | slopinantis vibracijas    |
| Vidinis aušinimas | taip                      |
| Paskirtis         | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis      |