

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A40X STFCL/L16
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Bendras ilgis L	345 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	240 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis

Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis