

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A32X STFCL/L16
Bendras ilgis L	277 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	40 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	160 mm
Koto Ø $D_s$	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis