

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260920 20/11  |
| GTIN             | 4067263623151 |
| Produktų klasė   | 29E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės            | TC.. 1102..     |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>             | 100 mm          |
| Reguliuojamas kampas κ                   | 90 laipsniai    |
| Plokštelės dydis                         | 11 mm           |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys      | 269028 47       |
| Laikiklio ISO kodas                      | A20X STF/CR/L11 |
| Bendras ilgis L                          | 177 mm          |
| Serija                                   | Master Mute     |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 25 mm           |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 13 mm           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 20 mm           |
| neužspaudžiamas diapazonas S             | 120 mm          |
| Norma                                    | DIN 8024        |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Paskirtis         | dešininis                 |
| Virpesiai         | slopinantis vibracijas    |
| Vidinis aušinimas | taip                      |
| Paskirtis         | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis      |