

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 47
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	32 mm
Laikiklio ISO kodas	A25X STFCCR/L11
Serija	Master Mute
Bendras ilgis L	222 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	155 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis