

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 32/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	277 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Koto Ø D _s	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Serija	Master Mute
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	160 mm
Laikiklio ISO kodas	A32X SDUCR/L11
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis