

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:  
25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	125 mm
Bendras ilgis $L$	222 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A25X SDUCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	155 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis