

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	100 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Laikiklio ISO kodas	A20X SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	177 mm
Serija	Master Mute
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
neužspaudžiamas diapazonas S	120 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis