

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Serija	Master Mute
Plokštelės dydis	7 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Laikiklio ISO kodas	A12X SDUCR/L07
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	72 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis