

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:
20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	177 mm
Laikiklio ISO kodas	A20X SCLCR/L09
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Serija	Master Mute
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Iškyšos ilgis L_1	100 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	120 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis