

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:  
12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Serija	Master Mute
Laikiklio ISO kodas	A12X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	120 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	72 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis