

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 47
Plokštelės dydis	11 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	100 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	25 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Bendras ilgis L	177 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Laikiklio ISO kodas	A20X STFCCR/L11
Serija	Master Mute
neužspaudžiamas diapazonas S	120 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis