

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	151 mm
Serija	Master Mute
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A16X SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Koto Ø D _s	16 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 38
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	96 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis