

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis:
32/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	160 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis L	277 mm
Serija	Master Mute
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Laikiklio ISO kodas	A30X SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis