

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Serija	Master Mute
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Laikiklio ISO kodas	A25X SCLCR/L09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Koto Ø D _s	25 mm
Bendras ilgis L	222 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Iškyšos ilgis L ₁	125 mm
Plokštelės dydis	9 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	155 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis