

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 40/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Serija	Master Mute
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A40X SCLCR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Iškyšos ilgis L ₁	200 mm
Bendras ilgis L	343 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	240 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	kairin.
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis