

**Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 3×D, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232258 25
GTIN	4045197658456
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su tiesiais drožlių grioveliais.**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L₁: 85,7 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX15
Naudingasis ilgis L ₁	85,7 mm
Ø zona D _c	25 - 35 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15

232990 TX15

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600