

HOLEX**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 5×D, Tipas: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232250 48
GTIN	4045197589088
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
Vidinis aušinimas: taip
Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
Ø zona D_c: 48 - 65 mm
Naudingasis ilgis L₁: 231,8 mm
Koto Ø D_s: 40 mm
Koto ilgis L_s: 70 mm
Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	231,8 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Ø zona D _c	48 - 65 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Koto ilgis L _s	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600