



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232245 13
GTIN	4045197658074
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 34,9 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto ilgis L_s: 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	20 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D _c	13 - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	34,9 mm
Koto ilgis L _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3