

**Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8×D, Tipas: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232265 13
GTIN	4045197592620
Produktų klasė	22G

**Aprašymas****Pastaba:**

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 114,3 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

**Techninis aprašymas**

Ø zona $D_c$	13 - 17,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Naudingasis ilgis $L_1$	114,3 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

**Priedai**

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8