



**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 11×16 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 4m**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	080241 4
GTIN	7391390097477
Produktų klasė	08A

## Aprašymas

### Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

### Tiekimo sudėtis:

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

## Techninis aprašymas

Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos vidinis Ø	11 mm
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Spalva	mėlyna
Greitojo jungimo movos jungtis	1/2 in
naudingasis žarnos ilgis	4 m

Kištukinės movos jungtis	1/2 in
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
maksimalus slėgis	35 bar
Produkto rūšis	Žarna

## Priedai

Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080285 1/2
Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080290 1/2