



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 3×D, Tipas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232258 36
GTIN	4045197658463
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 36 - 47 mm

Naudingasis ilgis L₁: 120,6 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	36 - 47 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Naudingasis ilgis L ₁	120,6 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20

232990 TX20

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15

232990 TX15

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600