



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8×D, Tipas: 18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232265 18
GTIN	4045197592637
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 273,1 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

### Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Naudingasis ilgis $L_1$	273,1 mm
Ø zona $D_c$	18 - 24 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

**Priedai**

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9

674248 TX9

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8

232990 TX8

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9