

**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8xD, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232255 12
GTIN	4045197589095
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 111,1 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	20 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Naudingasis ilgis L_1	111,1 mm
Ø zona D_c	12 - 12,5 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8xD
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7	232990 TX7