



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 3×D, Tipas: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232258 48
GTIN	4045197658470
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 48 - 65 mm

Naudingasis ilgis L₁: 130,1 mm

Morzės kūgio MK dydis: 5

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	48 - 65 mm
Naudingasis ilgis L ₁	130,1 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Morzės kūgio MK dydis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	3×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20

674248 TX20

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm

659874 50

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20

232990 TX20

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600