



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 8×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232265 25
GTIN	4045197592644
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 5%, o v_c vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 289 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX15
Ø zona D_c	25 - 35 mm
Naudingasis ilgis L_1	289 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600