



## Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 8×D, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232255 13
GTIN	4045197592507
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

#### Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 5%, o  $v_c$  vertės – iki 10%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 114,3 mm

Koto Ø  $D_s$ : 20 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

### Techninis aprašymas

Ø zona $D_c$	13 - 17,5 mm
Koto Ø $D_s$	20 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Naudingasis ilgis $L_1$	114,3 mm
Koto ilgis $L_s$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	8×D
Kotas	ISO 9766

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8