



## Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis $L_1$	25 mm
$\emptyset D_3$	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Keičiamų plokštelių dydis	06
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	16 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	188 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229915 (T7; 0,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	30 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,73 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas

229915