

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137310 G1/8
GTIN	4067263829829
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	28
Bendras ilgis L	90 mm
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Koto Ø D _s	7 mm
Sriegio dydis	G1/8
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio gylis	24,33 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	9,73 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Koto tolerancija	h9
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N

PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		