

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134260 M3
GTIN	4067263830351
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	3 mm
Drožių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	M
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio gylis	9 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka