

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134260 M2,5
GTIN	4067263830344
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

Pastaba:

Tinka, kai sriegio gylis iki $2,5 \times D$.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio tipas	M
Sriegio \emptyset	2,5 mm
Koto $\emptyset D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Sriegio gylis	7,5 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2

Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N

CuZn	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka